

基础型实验室防爆冷冻和冷藏箱的优点



ATEX 95防爆认证

所有实验室防爆冷藏和冷冻箱都经过ATEX指令测试。并针对可燃气体及易燃化学品内胆均无火花产生，因此适合贮存爆炸物或可燃物。



多用途的内胆

内胆以一体成型聚苯乙烯为材料，非常容易清洗，使冰箱内部保持最佳的卫生状态。模塑的托盘是防滑的，可防止玻璃货架上的物品翻倒并且它们的高度是可以调节的。



集成的锁是非常坚固的，防止未经授权所存储的产品被动用。



玻璃搁架

玻璃搁板确保物品能安全的存储，既可存放小件的物品，也可以负载高达40公斤的物品。



Lkexv系列上面的可逆的门铰链能够更好的适应空间条件。门封条还可以很容易地根据需要更换。



水盘

带除霜排水功能的实验室设备与无火花的密封的内胆都是符合ATEX94/9 EC认证的。在自动除霜循环中得到的化霜水被收集在一个盘中，并可以手动排空。



基础型实验室 防爆冷藏箱	Lkexv 5400 MediLine	LKexv 3600 MediLine
总毛/净容量	554 / 520 L	333 / 307 L
外部尺寸mm (w / d / h)	750 / 730 / 1640	600 / 610 / 1640
内部尺寸mm(w/d/h)	600 / 560 / 1452	470 / 440 / 1452
24小时能耗*	0.983 kWh	0.947 kWh
概况		
制冷方式	强制空气	强制空气
除霜方式	自动	自动
温度范围	+1°C to +15°C	+1°C to +15°C
外壳材料/颜色	不锈钢/白色	不锈钢/白色
门/盖材料	不锈钢	不锈钢
内胆材质	商业级模塑聚苯乙烯	商业级模塑聚苯乙烯
控制类型	模拟控制	模拟控制
温度显示	外部数字	外部数字
可调式搁板	5	5
隔板可用面积mm (w/d)	600 / 550	470 / 425
货架材料	玻璃	玻璃
架装	40 kg	40 kg
门把手	超薄型符合人体工程学的手柄	超薄型符合人体工程学的手柄
锁	安装	安装
门铰链	右边, 现场可逆	右边, 现场可逆
毛/净重	84 / 77 kg	64 / 59 kg
气候等级	SN-T	SN-T
声功率级	48 dB(A)	48 dB(A)
制冷剂	R 600a	R 600a
电压/连接等级	220-240V~ / 1.5 A	220-240V~ / 1.5 A
附件		
玻璃搁架	9293613	9293615
脚轮	9086365	9086323
可调节的脚轮	9590233	9590233
附加锁定桶 (最多10个)	根据要求	根据要求



**基础型实验室
防爆冷藏箱**

LKexv 2600 MediLine

LKexv 1800 MediLine

总毛/净容量

外部尺寸mm (w / d / h)

内部尺寸mm(w/d/h)

24小时能耗*

概况

制冷方式

除霜方式

温度范围

外壳材料/颜色

门/盖材料

内胆材质

控制类型

温度显示

可调式搁板

隔板可用面积mm (w/d)

货架材料

架装

门把手

锁

门铰链

毛/净重

气候等级

声功率级

制冷剂

电压/连接等级

附件

玻璃搁架

脚轮

可调节的脚轮

附加锁定桶 (最多10个)

240 / 221 L

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0.786 kWh

强制空气

自动

+1°C to +15°C

不锈钢/白色

不锈钢

商业级模塑聚苯乙烯

模拟控制

外部数字

4

470 / 425

玻璃

40 kg

超薄型符合人体工程学的手柄

安装

右边, 现场可逆

53 / 49 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

220-240V~ / 1.0 A

180 / 160 L

600 / 600 / 860

513 / 441 / 702

0.898 kWh

强制空气

自动

+1°C to +15°C

不锈钢/白色

不锈钢

商业级模塑聚苯乙烯

模拟控制

外部数字

3

513 / 412

玻璃

40 kg

超薄型符合人体工程学的手柄

安装

右边, 现场可逆

40 / 38 kg

SN

44 dB(A)

R 600a

220-240V~ / 1.0 A

9293631

9293615

9086323

9590233

根据要求